

涡旋振荡器 Vortex Mixer VX200-T



美国原装进口

超高性价比!

多种工作头可选，
适应不同的实验

连续和触控
两种混合模式

硅制底座脚，超强防
震，不移动，稳固

有效圆形轨道运转

无级变速，适合
柔和和强力混合

内置强大、稳定
可靠的电机



特点

- 强劲、稳定可靠的电机，自动优化平衡系统
- 重力平衡设计，运转平稳，不移动
- 速度可调，适合柔和与强力混合操作
- 连续或触控两种混合模式
- 有效的圆形轨道运转
- 轻巧、便捷，适用于生物安全柜等狭小空间
- 适合所有微量管与离心管，多种振荡板配件可选

技术参数

振荡形式	圆周
速度范围	0~2850rpm
操作模式	连续和触控
标准配件	CombiHead
操作温度	4~65°C
电源	AC 230V, 50/60Hz
重量	2.2Kg
尺寸L×W×H	140×160×130mm

选配件



101041A



101041B



101041C



101041D




101041E



101041F



101041G



101041H



101041I



101041J

订货信息

订货号	名称	描述
1010412	VX200-T 涡旋振荡器	标配: 主机, CombiHead振荡板, 电源线, 英文说明书
101041A	CombiHead振荡板	Ø53mm, 圆形硬质橡胶振荡板, 可放单支多种类型管
101041B	圆形硬质橡胶振荡板	Ø60mm, 可在中间与周边放单支/多支离心管或试管
101041C	圆形软质橡胶振荡板	Ø85mm, 可放多支离心管、小型烧瓶、大试管等小容器
101041D	发泡橡胶振荡板	Ø155mm, 可放24支1.5/2.0mL离心管, 24支0.5mL及32支0.2mLPCR管
101041E	发泡橡胶振荡板	175×135mm, 可放1支96孔微孔板或64支0.2mLPCR管或8支0.2mLPCR八联管
101041F	发泡橡胶振荡板	Ø155mm, 可垂直放8支15mL离心管及8支Ø12mm或Ø13mm试管
101041G	发泡橡胶振荡板	Ø155mm, 可垂直放6支50mL离心管
101041H	不锈钢振荡板	115×115mm, 可水平放12支1.5/2.0mL离心管
101041I	不锈钢振荡板	115×115mm, 可水平放2支50mL离心管
101041J	不锈钢振荡板	115×115mm, 可水平放4支15mL离心管